

取扱説明書

LIFELEX 品名 ミニホースリール

型番 10M / LFX09-3951
15M / LFX09-3968

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。


蛇口への取り付け

1. コネクターの可動リングを下の方へ下げて部品を2つに分けてください。(蛇口ニップル、コネクター)


蛇口ニップルの3本のビスをゆるめ、ゴムパッキンの穴に蛇口の先端を挿入し3本のビスを均等に締め付けてください。
注意：蛇口ニップルの凹みを蛇口に合わせてください。

※適合サイズ/外形14mm~18mmの丸蛇口

2. 1.で取りはずしたコネクターを再度蛇口ニップルに「カチッ」と音がするまで上の方向に差し込んでください。



各部品説明



①ノズル

・6つの水流が選べます。
ホースリール本体のホース先端のコネクターに差し込んで使用します。

②ノズルホルダー

・ノズルの収納に便利です。

③ホースリール本体

④本体取手

・持ち運びに便利です。

⑤蛇口ニップルとコネクター


・蛇口とホースをつなぐ部品です。

※イラストはすべてイメージです。

ロックのセット/解除方法

1. 使用時はノズルとコネクターを取り付け後、可動リングを「つなぐ」に回してください。
2. 外すときは可動リングを「はずす」に回してください。



弾みなどでノズル部が外れてしまうことを防止する機能です



ノズルの使い方

- レバーを握っている間放水し、離すと止まります。
- 連続して放水するときは、ストッパーを使用してください。
- 頭部を回すことにより、水の出方が変わります。

⚠ 散水しながらの水の切り替えはお避けください。



⚠ 使用上のご注意

※下記の事項をお守りください。

- 本品は取り付け式ですので、取り付けの際は部品の破損に十分お気をつけください。
- 本品は散水用です。水以外のものは通さないでください。
- 水圧0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm²)でご使用ください。
- 散水中は必ずノズル部分を手で持ち、ノズルを置いたまま、または物にかけたままにしないでください。事故・故障の原因となります。また、その場を離れる場合は必ず蛇口を閉め、止水してください。
- 散水しながらの水の切り替えはお避けください。故障の原因になります。
- ご使用後は蛇口を閉め、ノズルを開けてノズルとホース内の水圧を下げてください。ノズルで止水し蛇口を開けたままにしていると、ノズルやホース内に大きな負担がかかり続け、破損する恐れがあります。
- 火気の近くで使用したり保管しないでください。変形の原因となります。

●水以外の薬品・洗剤・シンナーなどでの使用はノズルの故障や破損の原因となり、また事故が発生する可能性がありますのでおやめください。

●冬季では凍結による破損を防ぐため、使用後はノズルやホース内の水を抜いて保管してください。

※ノズルの水抜き方法

蛇口を閉め、ノズルのダイヤルをストレートにし、レバーを握ったままノズルを上下に振ります。

※ホースの水抜き方法

ホースコネクターを外し、ホース内の水抜きをしてください。

●ホースは塩化ビニル樹脂製のため、水に臭いがつくことがあります。飲料、食品加工などの用途には使用しないでください。

●ホースを車などのタイヤで踏みつけたり、尖った物で刺したり、引っかけたりしないよう、注意してご使用ください。洗車時は、ホースが車の塗装面に触れないように注意してください。ノズルは放り投げたり、引きずったりしないでください。水漏れ・破損の原因になります。

●万一の水漏れを考慮して、室内など水漏れして不都合な場所での使用はお控えください。

●お子さまの手の届かない場所に保管してください。

セット内容

- ・ホースリール本体 — 1個
- ・ノズル ————— 1個
- ・ホース ————— 1本

材質 / ABS樹脂、ポリプロピレン
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN TAIWAN 21tp-aug