


# 取扱・組立説明書

LIFELEX

## パンチング背板

ジェミラ60・ジェミラ80共用

サイズ / [60用] 幅 630×奥行 16×高さ 290(mm)  
[80用] 幅 830×奥行 16×高さ 290(mm)  
甲板の表面材 / MDF  
構造部材 / 金属(スチール)  
表面加工 / エポキシ樹脂塗装



耐荷重

背板

2kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

### 【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

#### ⚠ 使用上のご注意

- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本品はつっぱり可動棚ラック用パンチング背板です。本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 重いものや危険なものを掛けないでください。
- 商品にぶら下がったりよじ登るなどの危険な行為はしないでください。
- 乱暴な取り扱いはしないでください。
- 強い衝撃や片寄った荷重はかけないでください。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。


#### ⚠ 設置場所のご注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿な場所での使用は避けてください。

#### 保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。
- 取り付けが確実でぐらつきなどがなければ定期的に点検してください。

#### 部材・部品




パンチング背板 ×1



マグネット ×2


#### 取り付け方

1 パンチング背板に付属のマグネット×2を  
下側の器具2箇所に取り付けてください。



パンチング背板(裏)

2 つっぱり可動棚ジェミラにパンチング背板  
を挿入し、側面のワイヤーにフックを引っ掛け、  
マグネットでフレームに固定してください。



#### ご注意

取り付け時はフレームに干渉するためパンチング背板を傾けて挿入してください。

※イラストはすべてイメージです。

#### お願い

- 廃棄の際はお客様の各自治体の処理方法に従ってください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA

23al-jul