

メッシュワゴン3段 ワイドハイ/ワイドロー/スリムハイ 組立・取扱説明書

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意

- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 重いものや危険なものを載せないでください。
- 商品の上にのったり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- 亂暴な取り扱いはしないでください。
- 強い衝撃や偏った荷重はかけないでください。
- 熱いもの（加熱した鍋や湯沸かしなど）を直接上に載せないでください。
- キッチンマットやカーペットの上に設置した場合そのまま移動させると危険です。必ず収納物を除いて移動させてください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

⚠ 設置場所のご注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- 床面がフローリングなどの場合は、敷物の使用をおすすめします。

保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。
- ネジ類にゆるみやぐらつきがないか定期的に点検してください。
- キャスターの定期的なお掃除をおすすめします。キャスターがゴミを巻き込むと移動の際、床面をキズつけてしまう恐れがあります。

組立上のご注意

- 車手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 設置場所や商品にキズなどがつかないよう、ご注意ください。
- ※ 布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。




組み立て前にあて布・軍手などをご用意ください。


パーツリスト

※ パーツがすべて揃っているか確かめてください。

部品



①フレーム ×2



②バスケット ×3




③キャスター ×4

組立方法


必ず二人以上で組み立ててください。

1 フレーム ×2 にバスケット ×3 を取り付けてください。




ご注意
フレームは溶接部を内側にしてください。

2 キャスター ×4 を取り付けてください。



ご注意
キャスターはしっかりと差し込んでください。

3 本体を起こして完成です。



※ イラストは「ワイドハイ」です。ワイドロー・スリムハイも同様にして組み立ててください。

寸 法：[ワイドハイ] 幅 435 × 奥行 260 × 高さ 835 (mm)

寸 法：[ワイドロー] 幅 435 × 奥行 260 × 高さ 625 (mm)

寸 法：[スリムハイ] 幅 435 × 奥行 170 × 高さ 835 (mm)

構造部材：フレーム / スチール

表面加工：エポキシ・ポリエステル樹脂塗装

キャスター：ナイロン

[ワイドハイ・ワイドロー]：耐荷重 [上段] 4kg [中段] 8kg [下段] 10kg

[スリムハイ]：耐荷重 [上段] 3kg [中段] 6kg [下段] 8kg

* 耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

※ イラストはすべてイメージです。

販売元
コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA

20ta-mar