

表面加工 アルマイト
材料の種類 本体・蓋:アルミニウム合金(底の厚さ1.0mm)
取っ手・蓋つまみ・台座:フェノール樹脂
つまみネジ:アルミニウム合金
満水容量 2.4L

取扱い上のご注意

- 用途以外の使用はしないでください。
- 空だきをしないでください。
- 適正使用容量以上の水を入れて使用しないでください。
- 取っ手またはつまみ部分が熱くなる場合があります。
- 金属製たわし、磨き粉などを使用しないでください。
- 強い衝撃を与えたり、空だきをした場合は水などをかけて急冷しないでください。
- ストーブの上では絶対に使用しないでください。落下や異常過熱による火災ややけどの危険があります。
- 使用後はよく洗って乾燥させてください。

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA 25al-oct

取扱説明書

LIFELEX

アルマイト加工アルミケトル2.4L

K-24SL-X

満水容量 **2.4L** 適正使用容量 **1.7L**

一般家庭用

この度は、本品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために、ご利用になる前は、この説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解の上、正しくご使用ください。

この商品は下記の熱源に使用できます。

※お使いの加熱器具の取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。



直火



200V/100V

使用上のご注意

- 取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
- 用途以外の使用はしないでください。
- 調理器具として使用しないでください。変色、腐食の原因となります。
- 少なめの水を入れて沸騰させると、本体が焼けて変色、破損の原因となりますのでおやめください。
- 適正使用容量以上の水を入れて使用しないでください。沸騰時、熱湯が飛び散り、やけどの恐れがあります。
- 空だきはおやめください。変形・破損の原因になります。
- 強い衝撃を与えたり、空だきをした場合に水などをかけて急冷しないでください。
- 火にかける際、炎が大きすぎると取っ手部分がこげる原因になります。本体の底面よりはみ出さない程度に火力を調節してください。
- コンロで使用する際は、本体が中央部に安定するようにのせてください。
- 取っ手部分が熱くなってやけどや脱落の原因となりますので、必ず蓋を閉めてから使用してください。
- 取っ手は立てたままで、使用してください。倒した状態で火にかけると取っ手の損傷ややけどの原因になります。
- 沸騰後、すぐに注ぐと熱湯が飛び散ることがありますので、20秒ほど待ってから注いでください。
- 熱湯を注ぎ切った直後や熱湯が残っているときは、取っ手部を持ちながら蓋を開けると蒸気でやけどをする恐れがあります。
- ストーブの上ののせて使用しないでください。やけどの原因となります。
- 取っ手やつまみがゆるんできたらご使用をおやめください。そのまま使用すると脱落する場合があります。
- ガスコンロの炎は、目に見える炎より外側に無色の高温の炎（外炎）が存在します。ガスコンロでご使用の際は、中火以下でご使用ください。

ご使用の前に

- 本体や蓋にシールが貼ってある場合、シールを剥がしてからご使用ください。ただし、取っ手に貼ってあるシールは剥がさずご使用ください。
- 取っ手やつまみなどにぐらつきがないかを確認してください。
- 食器用中性洗剤でよく洗い流してください。（塩素系漂白剤は使用しないでください）
- よく洗浄したケトルに水を入れて沸騰させ、そのお湯を捨ててください。これを3度ほど繰り返してください。
- 万一品質に不具合が見つかった際は、使用せずにお買い求めの販売店までお問い合わせください。

ご使用後のお手入れ

- 食器用中性洗剤をスポンジにつけてよく洗い流し、乾燥させてください。（塩素系漂白剤は使用しないでください）
- 塩分や油脂分を含む汚れは放置しておくこととサビの原因となりますので、しっかりと洗って乾燥させてください。
- ステンレスや鉄の製品と接触して保管しないでください。異なる金属が接触するとサビの原因となります。
- 錆びたときはクリーム状のクレンザーをスポンジにつけてこすり、よく洗い流してください。
- 注ぎ口の部分から湯がたれる際は、注ぎ口の先端を目の細かいクレンザーで磨いてみてください。
- 使用していると底面や本体蓋に水道水に含まれたマグネシウムやカルシウムが残留し白い斑点が付着する場合があります。気になる場合はよく洗い流してください。